

**PRYOR****Garnitura udarnih števil, 10-delna Dotstress 0 – 9, Višina pisave: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085425 5
GTIN	5022044018303
Razred artikla	08W

**Opis****Izvedba:**

**Ročni udarni žigi Low stress Dotstress** z graviranim radijem, pri čemer je površina materiala izpostavljena najmanjšim obremenitvam.

Iz zelo žilavega in trdega jekla, s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

**Običajna pisava;** to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

**Visokozmogljivi precizni žigi,** kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

**Uporaba:**

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

**Rezervni del:**

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411, vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431, vel. 3/A.

**Napotek:**

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

## Tehnični opis

celotna dolžina	70 mm
Debelina držala	9,5
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

## Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
--------------------------------	-------------