

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 32/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RN.. 1207..
Vpenjalna spona	259035 3
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost ploščice	12 mm
ISO-oznaka držala	CRSNR/L 3225P12
Podložna ploščica	259031 43
Vijak za podložno ploščico	259025 2
Celotna dolžina L	170 mm
Podložna ploščica za vpenjalno spono	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Podložna ploščica Tip 43	259031 43
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vpenjalni krak Tip 3	259035 3
Podložna ploščica za vpenjalno spono Tip 1	259041 1
Vijak za podložno ploščico Tip 2	259025 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500