

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255796 25/12
GTIN	4045197799128
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 43
Vijak za podložno ploščico	259025 2
Celotna dolžina L	150 mm
Vpenjalna spona	259035 3
Funkcijska širina L ₄	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RN.. 1207..
ISO-oznaka držala	CRSNR/L 2525M12
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	12 mm
Dolžina glave L ₁	34 mm
Podložna ploščica za vpenjalno spono	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica za vpenjalno spono Tip 1	259041 1
Vijak za podložno ploščico Tip 2	259025 2
Vpenjalni krak Tip 3	259035 3
Podložna ploščica Tip 43	259031 43
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500