

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala / ploščice: 32/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	RN.. 1207..
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	12,5 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 2
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	34 mm
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	170 mm
Podložna ploščica	259031 43
Velikost držala	32 mm
Vpenjalna spona	259035 3
ISO-oznaka držala	CRDNN 3225P12
Podložna ploščica za vpenjalno spono	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	259025 2
Podložna ploščica Tip 43	259031 43
Vpenjalni krak Tip 3	259035 3
Podložna ploščica za vpenjalno spono Tip 1	259041 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500