



Kompaktni nastavljivi vpenjalniki dolge, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370091 2
GTIN	4020772004651
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
- Kovani vpenjalni elementi iz legiranega poboljšane jekla, črna pocinkana.
- Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
- Nizka izvedba.

Obseg dobave:

- Osnovni element in nosilec.
- Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.

Dodatni pribor:

Pritisni kosi art. 370095.

Tehnični opis

Pritrdilni vijak G	M16
Širina T-utora	18 mm
Zev ključa SW	8 mm
z višinskim elementom	ne

Vpenjalna višina h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Vpenjalna sila	30 kN
Pritrdilni vijak G ₁	M16
L	135 mm
Dolžina nastavljanja V	16 - 114 mm
Tip	764CC
Vrsta izdelka	Močni vpenjalniki

Pribor

Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DR	370095 DR
Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DG	370095 DG
Višinski elementdolge za tip 1/2	370093 1/2