



## Kompaktni nastavljivi vpenjalniki dolge, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370091 3
GTIN	4020772004668
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
- Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšane jekla, črno pocinkan.
- Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
- Nizka izvedba.

#### Obseg dobave:

- Osnovni element in nosilec.
- Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.

#### Dodatni pribor:

Pritisni kosi art. 370096.

### Tehnični opis

Širina T-utora	18 mm
Pritrdilni vijak G	M16
Zev ključa SW	10 mm
z višinskim elementom	ne

Vpenjalna višina h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B <sub>1</sub>	20 mm
A	42 mm
A <sub>1</sub>	105 mm
Vpenjalna sila	43 kN
Pritrdilni vijak G <sub>1</sub>	M20
L	155 mm
Dolžina nastavljanja V	16 - 134 mm
Tip	764CC
Vrsta izdelka	Močni vpenjalniki

## Pribor

Višinski elementdolge za tip 3	370093 3
Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DR	370096 DR
Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DG	370096 DG