

**Vpenjalni čep, oblika B Plemenito jeklo, Ø D: 12 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370045 12
GTIN	2050001879592
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Brušeno in kolsterizirano® plemenito jeklo.

Uporaba:

Primeren kot noga ali kaljeni prislon za priprave.

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.

Zunanji Ø d_{n6} : 8 mm

Dolžina 1: 8 mm

Dolžina vratu L_2 : 12 mm

Navoj M: M4

Tehnični opis

Navoj M	M4
Dolžina 1	8 mm
Zunanji Ø D	12 mm
Dolžina vratu L_2	12 mm
Zunanji Ø d_{n6}	8 mm

