



Merilnik temperature in vlažnosti, Tip: 605I



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474184 605I
GTIN	4029547022524
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Kompaktne merilne naprave, optimizirane za pametne telefone. Vsi merilni podatki se prenesejo neposredno na brezplačno aplikacijo Smart Probes App (sistemske zahteve: iOS 8.3 oz. Android 4.3 ali novejši/Bluetooth 4.0), nato pa si te lahko ogledate na mobilnem telefonu, jih protokolirate in jih zatem posredujete po e-pošti.

- **Sočasen prikaz do šest Smart Probes.**
- **Brezžično odčitavanje izmerjenih vrednosti prek mobilnega telefona.**
- **Prikaz sprememb izmerjenih vrednosti v grafu ali preglednici.**
- **Merilna poročila se lahko nadomestijo s fotografijami.**

Termo-higrometer z upravljanjem prek pametnega telefona. Merjenje temperature in vlažnosti zraka v prostorih in kanalih. Avtomatski izračun rosišča in mejne temperature hlajenja. Zakrivljenost 0°, 45°, 90°.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 baterijami art. 081561 vel. LR3 in poročilom o kalibriranju.

Napotek:

Druge naprave Smart Probes (termometer, termometer s kleščami, diferencialni merilnik tlaka in visokotlačni merilnik tlaka) po ponudbi.

Tehnični opis

Merilno območje temperature	-20 - 60 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti	0 - 100 %
Masa	86 g
Dolžina	220 mm
Širina	30 mm
Višina	24 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	4
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Merilnik temperature in vlažnosti

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3