



Noga za merilno stojalo, Tip: K1,7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah. Sponka s posebnim mehkim ročajem za pritrditev na ravne in okrogle površine. Različni notranji navoji za pritrditev različnih zglobov.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

Tehnični opis

Priključni navoj	M6/M8/1/4 cole/3/8 cole
Položaj priključnega navoja	različno
Izvedba	Vpenjalo, 1,7-colsko
Širina zeva	45 mm
Vrsta izdelka	Magnetne noge

Pribor

Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H