

**Vpenjalni nastavek narebrena, zunanji navoj, Navoj M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370056 M10
GTIN	2050001881557
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z zunanjim navojem.

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Zunanji Ø D ₁	10,5 mm
Dolžina vratu L ₂	10 mm
Dolžina 1	18 mm
Navoj M	M10

Zunanji Ø D	20 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	25 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora