



Vpenjalni nastavek narebrena, zunanji navoj, Navoj M: M12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370056 M12
GTIN	2050001879738
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z zunanjim navojem.

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritiski kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Dolžina 1	18 mm
Zunanji Ø D	20 mm
Zunanji Ø D ₁	10,5 mm
Dolžina vratu L ₂	12 mm

Navoj M	M12
maksimalna obremenljivost (statična)	25 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora