

**Vpenjalni nastavek narebrena, zunanji navoj, Navoj M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370056 M20
GTIN	2050001886170
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z zunanjim navojem.

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritiski kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Dolžina vratu L ₂	20 mm
Zunanji Ø D ₁	34,5 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Navoj M	M20

Dolžina 1	35 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	165 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora