

**Vpenjalni nastavek narebrena, zunanji navoj, Navoj M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370057 M8
GTIN	2050001878755
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z zunanjim navojem.

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Dolžina 1	13 mm
Zunanji Ø D	13 mm
Navoj M	M8
Zunanji Ø D ₁	7,2 mm

Dolžina vratu L_2	8 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	10 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora