

**Vpenjalni nastavek narebrena, zunanji navoj, Navoj M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370057 M12
GTIN	2050001888136
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z zunanjim navojem.

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Dolžina 1	18 mm
Dolžina vratu L ₂	12 mm
Zunanji Ø D	20 mm
Navoj M	M12

Zunanji \varnothing D ₁	10,5 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	25 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora