

**Vpenjalni nastavek narebrena, notranji navoj, Navoj M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370059 M3
GTIN	2050001882394
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z notranjim navojem.

**Uporaba:**

Kot prslon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	12 mm
Navoj M	M3
Dolžina vratu L <sub>2</sub>	3,5 mm
Dolžina 1	11 mm

Zunanji $\varnothing$ D <sub>1</sub>	7,2 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	10 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora