

Garant**Garnitura vzporednih podlog, Dolžina: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	366702 100
GTIN	4045197799166
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

GARANT – **precizna izvedba**. Toleranca para $\leq 0,004$ mm, toleranca širine/višine $\leq 0,007$ mm, izredno natančna ravnost in pravokotnost. Shranjeno v posebnem stojalu iz umetne mase. Trdota: 60 HRC.

Fino brušene v paru.**Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

Vsebina:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Napotek:

Vel. 125–200: Korak 1 mm; vse velikosti razen 9 mm na voljo.
Za nadomestno držalo glejte seznam nadomestnih delov.

Tehnični opis

Dolžina	100 mm
---------	--------

Število letev	20 par
Opis oblike	ravna
Opis oblike	pravokotna
Opis oblike	vzporedna
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 3X16 mm	366706 3X16
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 5X13 mm	366706 5X13
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 5X8 mm	366706 5X8
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 6X19 mm	366706 6X19
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 3X6 mm	366706 3X6
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 6X9 mm	366706 6X9
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 3X21 mm	366706 3X21
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 2X15 mm	366706 2X15
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 4X7 mm	366706 4X7
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 2X20 mm	366706 2X20
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 6X24 mm	366706 6X24
Stojalo iz umetne mase za vzporedne podloge Tip 100	366701 100
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina x višina 2X5 mm	366706 2X5

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100
Širina×višina 4X17 mm

366706 4X17

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100
Širina×višina 5X18 mm

366706 5X18

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100
Širina×višina 2X10 mm

366706 2X10

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100
Širina×višina 3X11 mm

366706 3X11

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100
Širina×višina 5X23 mm

366706 5X23

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100
Širina×višina 4X12 mm

366706 4X12

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100
Širina×višina 4X22 mm

366706 4X22

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100
Širina×višina 6X14 mm

366706 6X14