


Garant**Garnitura vzporednih podlog, Dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	366702 125
GTIN	4045197799265
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

GARANT – **precizna izvedba**. Toleranca para $\leq 0,004$ mm, toleranca širine/višine $\leq 0,007$ mm, izredno natančna ravnost in pravokotnost. Shranjeno v posebnem stojalu iz umetne mase. Trdota: 60 HRC.

Fino brušene v paru.**Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

Vsebina:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Napotek:

Vel. 125–200: Korak 1 mm; vse velikosti razen 9 mm na voljo.

Za nadomestno držalo glejte seznam nadomestnih delov. V korakih po 1 mm (razen 9 mm), sicer je mogoče doseči vse mere.

Tehnični opis

Dolžina	125 mm
Število letev	24 par

Opis oblike	ravna
Opis oblike	pravokotna
Opis oblike	vzporedna
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X40 mm	366711 12X40
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X35 mm	366711 12X35
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X20 mm	366711 12X20
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 10X23 mm	366711 10X23
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 12X25 mm	366711 12X25
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 14X37 mm	366711 14X37
Stojalo iz umetne mase za vzporedne podloge Tip 125-200	366701 125-200
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 14X22 mm	366711 14X22
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 14X32 mm	366711 14X32
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 10X33 mm	366711 10X33
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 8X16 mm	366711 8X16
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 8X11 mm	366711 8X11
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125 Širina×višina 8X36 mm	366711 8X36
	366711 14X42

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 14X42 mm

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 10X38 mm

366711 10X38

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 14X27 mm

366711 14X27

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 10X18 mm

366711 10X18

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 10X13 mm

366711 10X13

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 8X31 mm

366711 8X31

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 12X15 mm

366711 12X15

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 14X17 mm

366711 14X17

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 8X26 mm

366711 8X26

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 8X21 mm

366711 8X21

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 12X30 mm

366711 12X30

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 125
Širina×višina 10X28 mm

366711 10X28