

**Vpenjalni kavelj z zvezo M8, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370070 1
GTIN	2050001882530
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

S potopnim vijakom.

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370077.

Tehnični opis

Višina H_2	14 mm
F_{maks}	7,9 kN
H_1	35 - 45 mm
Navoj M	M8

Dolžina 1	20 mm
Tip	1
Maksimalni vrtilni moment	20 Nm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj