



Vpenjalni kavelj z zvezo M8, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370070 2
GTIN	2050001882677
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

S potopnim vijakom.

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrnitev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370077.

Tehnični opis

Navoj M	M8
Dolžina 1	25 mm
F_{maks}	7,3 kN
Tip	2

Višina H ₂	14 mm
H ₁	35 - 45 mm
Maksimalni vrtilni moment	20 Nm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj