

**Vpenjalni kavelj z zvezo M8, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370070 3
GTIN	2050001878472
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

S potopnim vijakom.

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

**Uporaba:**

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

**Primerno za:**

Višinski element art. 370077.

**Tehnični opis**

Tip	3
F <sub>maks</sub>	6,7 kN
H <sub>1</sub>	35 - 45 mm
Dolžina 1	30 mm

Maksimalni vrtilni moment	20 Nm
Višina H <sub>2</sub>	14 mm
Navoj M	M8
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj