

**Vpenjalni kavelj z zvezo M8, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370070 4
GTIN	2050001887719
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

S potopnim vijakom.

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrnitev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370077.

Tehnični opis

Dolžina 1	20 mm
H ₁	45 - 55 mm
Tip	4
Maksimalni vrtilni moment	20 Nm

F_{maks}	7,9 kN
Višina H_2	14 mm
Navoj M	M8
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj