



Vpenjalni kavelj z zvezo M8, Tip: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370070 5
GTIN	2050001874979
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

S potopnim vijakom.

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrnitev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370077.

Tehnični opis

Dolžina 1	25 mm
F _{maks}	7,3 kN
Maksimalni vrtilni moment	20 Nm
Tip	5

Navoj M	M8
Višina H ₂	14 mm
H ₁	45 - 55 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj