

**Vpenjalni kavelj z zvezo M8, Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370070 6
GTIN	2050001887856
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

S potopnim vijakom.

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrnitev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370077.

Tehnični opis

Tip	M8
Dolžina 1	30 mm
Navoj M	M8
Višina H ₂	14 mm

F_{maks}	6,7 kN
Maksimalni vrtilni moment	20 Nm
H_1	45 - 55 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj