

bimos

Delavniški vrtljivi stol za velike obremenitve, umetno usnje**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965384
GTIN	4016849591070
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Zelo robusten in varen delavniški vrtljivi stol z ojačanim, posebno velikim aluminijastim podnožjem (Ø 740 mm), varnostna plinska vzmet z jeklenim okrovom, ojačana mehanika stola. Brezstopenjsko individualno nastavljanje višine in naklona naslonjala. Ergonomično oblikovana sedež in naslonjalo. Jeklen ročaj za transport in nošenje.

Vključno z naslonjali za roke. Prostor med naslonjali za roke je 570 mm, nastavljiv po širini.

Posebej čvrsto oblazinjenje s 25% višjo prostorsko maso pene, zelo robustno in trpežno.

Oblazinjenje iz usnja.

Standard:**DIN 68877****Obseg dobave:**

Vključno z 1 garnituro talnih drsnikov in 1 garnituro koles.

Nosilnost stola: 160 kg

Območje nastavljanja višine s kolesi: 490 - 640 mm

Barva materiala sedeža: črna

Tehnični opis

Nosilnost	160 kg
-----------	--------

Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba	s kolesi
Nosilnost stola	160 kg
Ø talnega križa	740 mm
Območje nastavljanja višine s kolesi	450 - 600 mm
Območje nastavljanja višine s kolesi	490 - 640 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol