

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	170 mm
Podložna ploščica	259031 38
Dolžina glave L ₁	40 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Garnitura vzmeti	259044 7
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 3232P19
Kolenska ročica	259015 13
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Vijak kolenske ročice	259018 13
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Velikost držala	32 mm
Velikost ploščice	19 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Podložna ploščica Tip 38	259031 38
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 7	259044 7
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500