



Vpenjalni kavelj z zvezo M12, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370071 1
GTIN	2050001880437
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijajna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370078.

Tehnični opis

Navoj M	M12
H ₁	50 - 65 mm
Višina H ₂	27 mm
Tip	1
Maksimalni vrtilni moment	45 Nm

Dolžina 1	40 mm
F_{maks}	13,5 kN
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj