



Vpenjalni kavelj z zvezo M12, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370071 2
GTIN	2050001880291
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijajna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370078.

Tehnični opis

F_{maks}	12,6 kN
Navoj M	M12
Višina H_2	29 mm
H_1	50 - 65 mm
Maksimalni vrtilni moment	45 Nm

Tip	2
Dolžina 1	50 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj