



Vpenjalni kavelj z zvezo M12, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370071 3
GTIN	2050001877635
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijajna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370078.

Tehnični opis

H ₁	50 - 65 mm
Dolžina l	60 mm
F _{maks}	11,7 kN
Navoj M	M12
Tip	3

Maksimalni vrtilni moment	45 Nm
Višina H ₂	29 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj