



Vpenjalni kavelj z zvezo M12, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370071 4
GTIN	2050001886736
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370078.

Tehnični opis

Višina H_2	27 mm
H_1	65 - 80 mm
F_{maks}	13,5 kN
Maksimalni vrtilni moment	45 Nm
Dolžina 1	40 mm

Navoj M	M12
Tip	4
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj