



## Vpenjalni kavelj z zvezo M12, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370071 6
GTIN	2050001886453
Razred artikla	37K

### Opis

**Izvedba:**

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

**Uporaba:**

Neposredna vijajna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

**Primerno za:**

Višinski element art. 370078.

### Tehnični opis

Tip	6
$F_{maks}$	11,7 kN
Maksimalni vrtilni moment	45 Nm
Dolžina 1	60 mm
$H_1$	65 - 80 mm

Višina H <sub>2</sub>	29 mm
Navoj M	M12
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj