

**Vrtljivi vpenjalnik brez ročaja, Tip: 30R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370085 30R
GTIN	2050001883094
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Vrtljivi vpenjalnik One Touch z aksialnim vpenjalnim hodom (H1/H2), upravljanje z ročico (levo/desno).
- Telo iz poboljšane jekla in brunirano.
- Enakomerna vpenjalna sila na obdelovancu.
- Malo motečih kontur zaradi odstranljive ročice.

Uporaba:

- Za hitro vpenjanje in sprostitve individualnih delov.
- Za lahko odrezovanje.

Napotek:

Ročaji za privijačenje, z omejitvijo vrtilnega momenta po ponudbi.

Maksimalna vpenjalna sila: 800 N

maks. obremenitev ročaja: 150 N

Tehnični opis

Višina H	57,5 mm
Navoj M	M6

Mera E	18 mm
B ₁	14 mm
L ₂	15 mm
L ₁	32 mm
Tip	30R
Vpenjalna višina H ₁ ,min.	31,4 mm
Vpenjalna višina H ₁ ,maks.	32,6 mm
Maksimalna vpenjalna sila	800 N
maks. obremenitev ročaja	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Navoj M ₁	M4
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave