

**Vrtljivi vpenjalnik brez ročaja, Tip: 30L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370085 30L
GTIN	2050001884350
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

- Vrtljivi vpenjalnik One Touch z aksialnim vpenjalnim hodom (H1/H2), upravljanje z ročico (levo/desno).
- Telo iz poboljšane jekla in brunirano.
- Enakomerna vpenjalna sila na obdelovancu.
- Malo motečih kontur zaradi odstranljive ročice.

**Uporaba:**

- Za hitro vpenjanje in sprostitvev individualnih delov.
- Za lahko odrezovanje.

**Napotek:**

Ročaji za privijačenje, z omejitvijo vrtilnega momenta po ponudbi.

Maksimalna vpenjalna sila: 800 N

maks. obremenitev ročaja: 150 N

**Tehnični opis**

Mera E	18 mm
Višina H	57,5 mm

Tip	30L
Navoj M	M6
L <sub>1</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	15 mm
B <sub>1</sub>	14 mm
Vpenjalna višina H <sub>1</sub> ,min.	31,4 mm
Vpenjalna višina H <sub>1</sub> ,maks.	32,6 mm
Maksimalna vpenjalna sila	800 N
maks. obremenitev ročaja	150 N
B	30 mm
L <sub>3</sub>	25 mm
Navoj M <sub>1</sub>	M4
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave