



## Vrtljivi vpenjalnik z ročajem, Tip: 40R



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370086 40R
GTIN	2050001877352
Razred artikla	37K

### Opis

#### Izvedba:

- Vrtljivi vpenjalnik One Touch z aksialnim vpenjalnim hodom (H1/H2), upravljanje z ročico (levo/desno).
- Telo iz poboljšane jekla in brunirano.
- Enakomerna vpenjalna sila na obdelovancu.
- Malo motečih kontur zaradi odstranljive ročice.

#### Uporaba:

- Za hitro vpenjanje in sprostitvev individualnih delov.
- Za lahko odrezovanje.

#### Napotek:

Ročaji za privijačenje, z omejitvijo vrtilnega momenta po ponudbi.

Maksimalna vpenjalna sila: 1200 N

maks. obremenitev ročaja: 200 N

### Tehnični opis

L <sub>1</sub>	40 mm
L <sub>2</sub>	20 mm
B <sub>1</sub>	16 mm

Višina H	78,1 mm
Mera E	25 mm
Tip	40R
Navoj M	M8
Vpenjalna višina H <sub>1</sub> min.	44,1 mm
Vpenjalna višina H <sub>1</sub> maks.	45,9 mm
Maksimalna vpenjalna sila	1200 N
maks. obremenitev ročaja	200 N
B	40 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
Navoj M <sub>1</sub>	M6
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave