



## Prenosna naprava za mazanje na stisnjeni zrak, za posode s prostornino: 15/18kg



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Razred artikla	08H

### Opis

#### Izvedba:

Prenosna naprava za mazanje na stisnjeni zrak, z vozičkom za ekonomično in zanesljivo mazanje z dolgotrajno mastjo. Največja zmogljivost mazanja zaradi prestavnega razmerja 1 : 55, ter sesalni priključek in varnostne mazalne cevi z velikim premerom. Primerna za olja in masti razreda gostote 2, tudi za biološke masti (večnamenske masti).

#### Obseg dobave:

Pokrov za mast, jekleni pokrov za zaščito pred prahom, visokotlačna mazalna pištola in cev dolžine 4m.

#### Napotek:

Naprava za mazanje je samodejna in ne potrebuje dodatnega oljnega mazalnika v cevovodu. Priporočljiva je uporaba tlačnega reducirnega ventila z izločevalcem vode.

### Tehnični opis

Notranji Ø posode	255 - 282 mm
Potreben zračni tlak	3 - 10 bar

Maksimalni tlak mazanja	400 bar
Maksimalni pretok	600 g/min
za posode s prostornino	15 / 18 kg
Vrsta izdelka	Naprava za mazanje