

**Prenosna naprava za mazanje na stisnjeni zrak, za posode s prostornino: 25kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	084000 25
GTIN	8429765410800
Razred artikla	08H

Opis**Izvedba:**

Prenosna naprava za mazanje na stisnjeni zrak, z vozičkom za ekonomično in zanesljivo mazanje z dolgotrajno mastjo. Največja zmogljivost mazanja zaradi prestavnega razmerja 1 : 55, ter sesalni priključek in varnostne mazalne cevi z velikim premerom. Primerna za olja in masti razreda gostote 2, tudi za biološke masti (večnamenske masti).

Obseg dobave:

Pokrov za mast, jekleni pokrov za zaščito pred prahom, visokotlačna mazalna pištola in cev dolžine 4m.

Napotek:

Naprava za mazanje je samodejna in ne potrebuje dodatnega oljnega mazalnika v cevovodu. Priporočljiva je uporaba tlačnega reducirnega ventila z izločevalcem vode.

Tehnični opis

Maksimalni tlak mazanja	400 bar
Potreben zračni tlak	3 - 10 bar
Maksimalni pretok	600 g/min

za posode s prostornino	25 kg
Notranji Ø posode	300 - 340 mm
Vrsta izdelka	Naprava za mazanje