



Samonivelirni rotacijski laser GRL, Tip: 500HV



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	468495 500HV
GTIN	3165140783866
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Samonivelirni rotacijski laser z zaščito pred krajo za zunanje področje. Precizno, hitro in enostavno niveliranje laserskih črt. Sistem proti lezenju **preprečuje napake niveliranja** pri vibracijah in tresljajih.

- **Zaščita pred krajo z optičnim in akustičnim signalom.**
- **Samodejna usmeritev laserskega žarka v središče sprejemnika. - Samodejno ugotavljanje naklona.**
- **Vrednosti naklona se lahko neposredno in natančno vnesejo prek sprejemnika.**
- **Navpična izravnava laserja s smernimi tipkami.**
- **Samodejni izklop laserja v primeru motenj delovanja.**
- **Samodejno opominjanje na potrebo po kalibriranju v primeru motenj delovanja.**
- **Sočasno polnjenje laserja in sprejemnika.**

Obseg dobave:

Laserski sprejemnik, merilna letev, gradbeni stativ, Li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev, navodila za uporabo, transportni kovček. Z daljinskim upravljalnikom.

Vrsta IP-zaščite: IP 56

Točnost: $\pm 0,05$ mm/m

Razred laserja: 2

Barva laserja: rdeča

Doseg: 20 m

Doseg s sprejemnikom: 500 m
Območje niveliranja: $\pm 5,7$ stopinj

Tehnični opis

Doseg s sprejemnikom	500 m
Število vrtljajev	600 min ⁻¹
Navoj stojala	2 × 5/8 col
Vrsta IP-zaščite	IP 56
Višina	194 mm
Doseg	20 m
Območje niveliranja	$\pm 5,7$ stopinj
Širina	217 mm
Razred laserja	2
Čas delovanja	25 h
Čas niveliranja	15 s
Masa	2,3 kg
Dolžina	234 mm
Naklon osi	$\pm 8,5$ %
Točnost	$\pm 0,05$ mm/m
Barva laserja	rdeča
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta izdelka	Samonivelirni rotacijski laserji