

**Locirna naprava, Tip: GMS120****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 465570 GMS120 |
| GTIN | 3165140560108 |
| Razred artikla | 46T |

Opis**Izvedba:**

Zanesljivo lociranje tudi globoko ležečih objektov do globine 120 mm. Trije načini zaznavanja (suhe gradnje, kovine, način za vodnike pod napetostjo) za različne uporabe. Zanesljivo zaznavanje objektov z optičnim in akustičnim signalom. Natančen prikaz središča objektov. Središče iskanega objekta se lahko preprosto označi z odprtino v oznaki. Velik, osvetljen prikazovalnik. Mehka površina ročaja za boljši oprijem.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Možnost zaznavanja naslednjih materialov: železne kovine, nž-kovine, lesene podkonstrukcije, vodniki pod napetostjo.

Obseg dobave:

Baterija art. 081551 6LR61, zanka za roko, zaščitna torbica.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|--------|
| Merilno območje | 120 mm |
|-----------------|--------|

| | |
|---|----------------------|
| Merilna globina, jeklo | 120 mm |
| Merilna globina, baker | 80 mm |
| Merilna globina, vodniki pod napetostjo | 50 mm |
| Merilna globina, les | 38 mm |
| Masa | 270 g |
| Dolžina | 200 mm |
| Širina | 85 mm |
| Višina | 32 mm |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 6LR61 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Vrsta izdelka | Locirna naprava |