


**Locirna naprava, Tip: DTECT120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Razred artikla	46T

Opis**Izvedba:**

Zanesljivo lociranje tudi globoko ležečih objektov do globine 120 mm. Trije načini zaznavanja (suhe gradnje, kovine, način za vodnike pod napetostjo) za različne uporabe. Zanesljivo zaznavanje objektov z optičnim in akustičnim signalom. Točkovno merjenje omogoča lociranje na najmanjših površinah. Optično usmerjanje za natančno lociranje središča objektov.

Uporaba:

Možnost zaznavanja naslednjih materialov: železne kovine, nž-kovine, lesene podkonstrukcije, vodniki pod napetostjo. Dodatna detekcija: vodovodne cevi iz umetne mase.

Obseg dobave:

Li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev, L-Boxx

Tehnični opis

Merilno območje	120 mm
Merilna globina, jeklo	120 mm
Merilna globina, baker	120 mm
Merilna globina, vodniki pod napetostjo	60 mm

Merilna globina, les	38 mm
Točnost	±10 mm
Masa	490 g
Dolžina	206 mm
Širina	92 mm
Višina	85 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Napajanje	Baterijsko napajanje
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Locirna naprava