



## Laserski merilnik razdalje, Tip: GLM40



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Razred artikla	46T

### Opis

#### Izvedba:

Laserski daljinomer z robustnim ohišjem, odpornim proti udarcem in zaščitenim pred prahom in brizgajočo vodo. Osvetljen, trivrstični prikazovalnik za optimalno čitljivost. Laser razreda 2 v skladu z IEC 825-1.

#### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Laserski daljinomer z robustnim ohišjem, odpornim proti udarcem in zaščitenim pred prahom in brizgajočo vodo. Osvetljen, trivrstični prikazovalnik za optimalno čitljivost. Laser razreda 2 v skladu z IEC 825-1. Navoj stojala 1/4-palčni. Vgrajen senzor nagiba 360° prikazuje nagib objekta tako, da ohišje naprave pristavimo neposredno na merjeni objekt, omogoča pa tudi neposredno meritev višine. Priprava digitalnih tlorisov, vnos in obdelava obstoječih tlorisov, izvoz delovnih rezultatov ter enostavno merjenje gradbišč. Prenos podatkov prek povezave Bluetooth®.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vključno z zaščitno torbico. Vklj. z baterijami 081551 LR3.

#### Dodatni pribor:

Merilno stojalo art. 468558.

## Tehnični opis

Napajanje	081551 LR3
posredno merjenje (Pitagora)	da
Seštevanje/odštevanje	da
Življenjska doba baterij (merjenje)	5000
Izračun površine in prostornine	da
Višina	24 mm
Širina	41 mm
Priklic zadnjih meritev	da
Doseg	40 m
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Točnost merjenja	±1,5 mm
Dolžina	105 mm
Masa	100 g
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Serijska	GLM40
Napajanje	Baterijsko napajanje
Razred laserja po IEC 825-1	2
Vrsta izdelka	Merilniki razdalje

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Fotografski stativ Tip	468558