


**Garnitura brusnega papirja, 10-delna 10 lukenj, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557620 80
GTIN	4002395384778
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

Čvrst, žilav papir E, s posipom iz korunda. Zelo velika odpornost proti trganju. Hrbtna stran je samopritrdilna za hitro zamenjavo lista.

**Uporaba:**

Brušenje kovin in trdega lesa.

Poseben sistem lukenj za vibracijske brusilnike art. 077326 SPS140.

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti	groba
Zrnatost	80
Širina	115 mm
Dolžina	107 mm
Število lukenj za odsesavanje	10
Število brusnih listov	10
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni papir

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	primerno
INOX	pogojno primerno
mokro maks.	pogojno primerno
suho	primerno