

**Garnitura brusnega papirja, 10-delna 10 lukenj, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 557620 120    |
| GTIN                  | 4058546476328 |
| Razred artikla        | 56Z           |

**Opis****Izvedba:**

Čvrst, žilav papir E, s posipom iz korunda. Zelo velika odpornost proti trganju. Hrbtna stran je samopritrdilna za hitro zamenjavo lista.

**Uporaba:**

Brušenje kovin in trdega lesa.

Poseben sistem lukenj za vibracijske brusilnike art. 077326 SPS140.

**Tehnični opis**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Zrnatost                      | 120                         |
| Stopnja preciznosti           | polfina                     |
| Širina                        | 115 mm                      |
| Dolžina                       | 107 mm                      |
| Število lukenj za odsesavanje | 10                          |
| Število brusnih listov        | 10                          |
| Vrsta izdelka                 | Samopritrdilni brusni papir |

**Uporabniški podatki**

|  | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|--|------------|----------------|------------|
|--|------------|----------------|------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Alu Mg            | primerno         |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno         |
| INOX              | pogojno primerno |
| mokro maks.       | pogojno primerno |
| suho              | primerno         |