


Garnitura brusnega papirja, 10-delna 10 lukenj, Zrnatost: 240**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557620 240
GTIN	4058546476335
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Čvrst, žilav papir E, s posipom iz korunda. Zelo velika odpornost proti trganju. Hrbtna stran je samopritrdilna za hitro zamenjavo lista.

Uporaba:

Brušenje kovin in trdega lesa.

Poseben sistem lukenj za vibracijske brusilnike art. 077326 SPS140.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	fina
Zrnatost	240
Širina	115 mm
Dolžina	107 mm
Število lukenj za odsesavanje	10
Število brusnih listov	10
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni papir

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	primerno
INOX	pogojno primerno
mokro maks.	pogojno primerno
suho	primerno