



Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji z držalom za žico, KW, Celotna dolžina: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726661 125
GTIN	4003773025191
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ozka oblika glave, precizno brušeni rezili brez fino posnetega rezalnega roba. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo. **Primerne za ESD.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Tehnični opis

celotna dolžina	125 mm
Širina glave	13,5 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice	0,2 - 1,2 mm
Dolžina rezila	9 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju
Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Površina	črno brunirane
Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
z držalom za žico	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče