



Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® z držalom za žico, KW, Celotna dolžina: 125mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 726640 125 |
| GTIN | 4003773043799 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Dolžina rezila | 9 mm |
| Za rezanje srednje trde jeklene žice | 0,2 - 1,2 mm |
| Širina glave | 13,5 mm |
| Za rezanje bakrene žice do Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| celotna dolžina | 125 mm |
| Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov |
| Material | Posebno orodno jeklo |
| Standard | DIN ISO 9654 |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka |

| | |
|-----------------------------|---|
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) |
| Površina | bruirani |
| Značilnost blagovnega imena | KW |
| z odpiralno vzmetjo | da |
| z držalom za žico | da |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |