



## Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, SFW, Celotna dolžina: 125Hmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726645 125H
GTIN	4003773065074
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

### Tehnični opis

Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice	0,2 - 1,2 mm
Dolžina rezila	9 mm
Za rezanje trde žice do Ø	0,2 - 0,6 mm
Širina glave	13,5 mm
celotna dolžina	125 mm
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Material	Posebno orodno jeklo
Standard	DIN ISO 9654

Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Površina	brunirani
Značilnost blagovnega imena	SFW
z odpiralno vzmetjo	da
z držalom za žico	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče