



Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® z držalom za žico, SFW, Celotna dolžina: 125Hmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726650 125H
GTIN	4003773065081
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Tehnični opis

Za rezanje srednje trde jeklene žice	0,2 - 1,2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	0,2 - 0,6 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Širina glave	13,5 mm
Dolžina rezila	9 mm
celotna dolžina	125 mm
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Material	Posebno orodno jeklo
Standard	DIN ISO 9654

Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Površina	brunirani
Značilnost blagovnega imena	SFW
z odpiralno vzmetjo	da
z držalom za žico	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče