



Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji, KW, Celotna dolžina: 125mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 726660 125 |
| GTIN | 4003773025184 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Ozka oblika glave, precizno brušeni rezili brez fino posnetega rezalnega roba. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo. **Primerne za ESD.**

Uporaba:

Primerne tudi za rezanje kablov z optičnim vodnikom.

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|--|
| celotna dolžina | 125 mm |
| Širina glave | 13,5 mm |
| Dolžina rezila | 9 mm |
| Za rezanje bakrene žice do Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| Za rezanje srednje trde jeklene žice | 0,2 - 1,2 mm |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD |
| Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov |
| Material | Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju |

| | |
|-----------------------------|---|
| Standard | DIN ISO 9654 |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) |
| Površina | črno brunirane |
| Značilnost blagovnega imena | KW |
| z odpiralno vzmetjo | da |
| z držalom za žico | ne |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |