

**Element Weldon z izravnavo, dolgi, Za nazivni Ø: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335725 10
GTIN	4045197801579
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljeno in brušeno cilindrično držalo s **hitro vpenjalno spojko**. Notranji 4-kotnik za vpenjanje navojnega svedra oz. prenos vrtilnega momenta. Vpenjalni mehanizem preprečuje, da bi se navojni sveder izvlekel.

Izravnavo dolžine na vlek in pritisk 0,2 mm prek izravnalnega elementa. Element Weldon se vgne prek prijemalne površine ali prek izravnalnega elementa.

Prednosti:

- **Cenovno ugodna rešitev.**
- **Čvrsta, ozka izvedba.**
- **Različne vpenjalne in previsne dolžine.**

Uporaba:

Za vpenjanje navojnih svedrov idr. v glavo Weldon.

Dodatni pribor:

Izravnalni element art. 335730.

Napotek:

Funkcija minimalne izravnave **le** v kombinaciji z art. 300415 in 335730. Pri standardni glavi Weldon možno le togo vpetje, glejte art. 335740.

Tehnični opis

Vpenjalno območje d	10 mm
Zunanji Ø D	18 mm
Prevesna dolžina A	145,5 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Celotna dolžina L	148 mm

Vrsta izdelka

Glava za vrezovanje navoja