



## Preizkuševalnik napetosti in toka, Tip: 755-2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

**Ergonomično oblikovano ohišje iz umetne mase** z obročem proti drsenju, gumiranim območjem za prijemanje in držalom za merilne konice. **Popolnoma avtomatično merjenje toka, napetosti in upornosti.** Zamenljive merilne konice. Vgrajena svetilka za osvetlitev merilnega mesta.

#### Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Uporaba:

Za profesionalno preizkušanje napetosti in polarnosti ter merjenje toka. Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehnik, v industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak). Dodatno enopolno preverjanje faz in preverjanje vrtilnega polja. Dovoljenje za preizkušanje napetosti naprav do 1000 V.

#### Standard:

**DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z baterijami art. 081561 vel. LR3, merilnimi konicami in nastavki za merilne konice.

### Tehnični opis

Razsvetljava merilnega mesta	da
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
luknjačev z držalom	6 V - 1000 V
Enosmerna napetost DC	6 V - 1000 V
Preverjanje prevodnosti	da
Izmenični tok AC	0,1 - 200 A
Obseg prikaza	4000
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Kalibriranje	I4
Upor	1 Ω – 100 kΩ
Preverjanje faz	da
Preizkušanje smeri vrtilnega polja	da
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Multimetri

## Storitve

DAkS-kalibriranjeTokovne klešče Tip D	027060 D
KalibriranjeTokovnih klešč Tip D	027050 D

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------