



Multimetri, Tip: 760-1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje iz umetne mase, z velikim osvetljenim prikazovalnikom in gumiranim območjem za prijemanje. **Samodejno prepoznavanje velikosti na podlagi zasedbe priključnih vtičnic. Samodejna nastavitve merilnega območja in vrste merjenja (AC/DC). Preprosto upravljanje brez napak z osvetljenimi funkcijskimi tipkami.**

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primerne za široko področje uporabe v elektrotehnik, industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

Standard:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in merilnimi vodniki.

Tehnični opis

Enosmerna napetost DC	0,1 mV - 600 V
Enosmerni tok DC	1 mA - 10 A
Preverjanje diod	da
Kategorija prenapetosti	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Upor	0,1 - 40 MΩ
Frekvenca	0,001 Hz - 512 kHz
Kapaciteta	0,001 nF - 100 μF
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Preverjanje prevodnosti	da
Osnovna točnost	0,8 %
luknjačev z držalom	0,1 mV - 600 V
Izmenični tok AC	1 mA - 10 A
Kalibriranje	I3
Obseg prikaza	4000
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN EN 61326-1
Standard	EN 61010-2-033
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3
DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------

